


연결 라인 KVI-CP-3-WS-WD-8

제품 번호: 540331

FESTO



데이터 시트

특징	값
추가 기능	1 mm 소켓의 접점 3, 리드
라인 명칭	액세서리 포함
연결 횟수	500
제품 무게	399.4 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	원형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	앵글형
전기 연결부 1, 연결 기술	M9x0.5
전기 연결부 1, 핀/선 수	5
전기 연결부 1, 할당된 극/선	5
전기 연결부 1, 고정 유형	나사형 잠금장치
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 디자인	원형
전기 연결부 2, 연결 방식	플러그 커넥터
전기 연결부 2, 케이블 출구	앵글형
전기 연결부 2, 연결 기술	M9x0.5
전기 연결부 2, 핀/심 수	5
전기 연결부 2, 할당된 극/선	5
전기 연결부 2, 고정 유형	나사형 잠금장치
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	1.6 A
40°C에서의 허용전류 범위 관련 참고사항	0.34 mm²용 2.3 A 0.49 mm²용 3.6 A
충격 내전압	1.5 kV
차폐	예
케이블 길이	8 m
라인 속성	케이블 베어의 호환
라인 검사 조건	별도 문의에 따른 검사 조건
굽힘 반경, 이동식 케이블 배선	75 mm

특징	값
케이블 직경	5.5 mm
케이블 구조	2 x 0.25 mm ² + 2 x 0.34 mm ² + 0.49 mm ²
도체 정격 단면적	0.25 mm ² 0.34 mm ² 0.49 mm ²
보호 등급	IP65 IP67
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-20 °C...80 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-5 °C...80 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	1
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)
케이블 외피 색상	라이트 그레이
하우징 소재	PA PBT TPE-U(PUR)
하우징 색상	검정색
나사형 잠금장치 소재	황동, 니켈 도금
플러그인 커넥터 소재	청동, 금 도금 황동, 도금됨
절연 커버 소재	TPE-U(PUR)