


# Ball valve drive unit VZPR-BPD-22-R38

제품 번호: 540511

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                | 값                   |
|-------------------|---------------------|
| 디자인               | 2방향 볼밸브<br>반회전 드라이브 |
| 작동 방식             | 전기식<br>공압식          |
| 설치 위치             | 임의 방향               |
| 고정 방식             | CNOMO<br>암나사 포함     |
| 피팅 연결부            | Rp3/8               |
| 스위칭 위치 표시         | 버튼 방향 = 유량 방향       |
| 공칭 폭 DN           | 15                  |
| 드라이브 작동 압력        | 1 bar...8.4 bar     |
| 앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN | 40                  |
| 매체 온도             | -20 °C...150 °C     |
| 주변 온도             | -20 °C...80 °C      |
| LABS 적합성          | VDMA24364-영역 III    |
| 제품 무게             | 1300 g              |
| 내식성 등급 CRC        | 1 - 낮은 부식 부하        |