


일방향 유량 제어 밸브 GRLSA-1/8-QS-6

제품 번호: 540661

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	배기공기 유량 제어 역류 방지 기능
공압 연결부 1	QS-6
공압 연결부 2	G1/8
작동 방식	수동
설정 장치	육각홀
고정 방식	들러 끼움 가능
유량 제어 방향에서 표준 공칭 유량	0 l/min...250 l/min
역류 방지 방향에서 표준 공칭 유량	180 l/min...310 l/min
주변 온도	-10 °C...60 °C
설치 위치	입의 방향
온도 범위 전체 작동 압력	0.2 bar...10 bar
유량 제어 방향에서의 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	0 l/min...410 l/min
역류 방지 방향에서 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	430 l/min...540 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 4
보관 온도	-10 °C...40 °C
매체 온도	-10 °C...60 °C
공칭 조임 토크	3.5 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
제품 무게	19.5 g
씰 소재	NBR
중공 볼트 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징
해제 링 소재	POM
조절 나사 소재	PA 강화
회전 조인트 소재	아연 다이 캐스트