


Ball valve drive unit VZPR-BPD-22-R212

제품 번호: 540874

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	2방향 볼밸브 반회전 드라이브
작동 방식	전기식 공압식
설치 위치	임의 방향
고정 방식	CNOMO 암나사 포함
피팅 연결부	Rp2 1/2
스위칭 위치 표시	버튼 방향 = 유량 방향
공칭 폭 DN	63
드라이브 작동 압력	1 bar...8.4 bar
앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN	25
매체 온도	-20 °C...150 °C
주변 온도	-20 °C...80 °C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
제품 무게	7300 g
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하