

공급 플레이트
VMPA-FB-SP-7/8-V-4POL
제품 번호: 541084

FESTO



데이터 시트

특징	값
DC 정격 작동 전압	24 V
허용 전압 변동	+/- 25 %
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	200 g
전기 연결부	4핀 7/8" 원형 플러그 커넥터
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	강화 PA
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트