


온 오프 밸브
MS4-EM1-1/4-Z
 제품 번호: 541261

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	회전 게이트 밸브
작동 방식	수동
배기 기능	유량 제어 불가
구동 방식	직접
밸브 기능	3/2 쌍안정
작동 압력	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar
C값	9 l/sbar
b값	0.39
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	2200 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
설치 위치	임의 방향
유량 방향	역방향 불가
제품 무게	0.19 kg
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
공압 연결부 3	G1/4
씰 소재	TPE-U(PU)
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트