

**온 오프 밸브**  
**MS6N-EM1**  
제품 번호: 541301

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                          | 값                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 디자인                         | 회전 게이트 밸브                                 |
| 작동 방식                       | 수동                                        |
| 배기 기능                       | 유량 제어 불가                                  |
| 구동 방식                       | 직접                                        |
| 밸브 기능                       | 3/2 쌍안정                                   |
| 작동 압력                       | 0 bar...18 bar                            |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 3000 l/min...8700 l/min                   |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                     |
| 내식성 등급 CRC                  | 2 - 보통의 부식 부하                             |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                                   |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 매체 온도                       | -10 °C...60 °C                            |
| 주변 온도                       | -10 °C...60 °C                            |
| 인증                          | c UL us - Recognized(OL)                  |
| 식품과의 사용 적합성                 | 소재 상세 정보 참조                               |
| 고정 방식                       | 인라인 설치<br>액세서리 포함<br>옵션:                  |
| 설치 위치                       | 임의 방향                                     |
| 유량 방향                       | 역방향 불가                                    |
| 공압 연결부 3                    | 1/2 NPT                                   |
| 씰 소재                        | TPE-U(PU)                                 |
| 하우징 소재                      | 알루미늄 다이 캐스트                               |