


아날로그 모듈 CPX-4AE-T

제품 번호: 541486

FESTO



데이터 시트

특징	값
치수 W x L x H	(연결 블록 및 연결 기술 포함) 50 mm x 107 mm x 50 mm
제품 무게	47 g
주변 온도	-5 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
보호 등급	매니폴드 블록에 따라 결정
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하 (장착된 상태에서)
최대 라인 길이	200m 차폐
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	강화 PA PC
LED 디스플레이	1 일괄 진단 4 채널 진단
진단	채널별 단선 채널별 한계값 위반 단락, 입력 신호 파라미터 설정 오류
파라미터 설정	채널당 포싱 채널별 한계값 모니터링 치수 단위 측정값 평활화 채널당 센서 타입 채널당 단선 모니터링
내부 사이클 타임	250ms
작동 전압 범위 DC	18 V...30 V
DC 정격 작동 전압	24 V
정격 작동 전압에서의 자체 소비 전력	일반적으로 50mA
입력 수	4
데이터 형식	15비트 + 부호 1/10도의 이진 표시
반복 정확도	25°C에서 0.05%
25°C에서 기본 오류 한계	Pt 센서용 ±0.6 K
주변 온도 범위를 기준으로 한 사용 오류 한계	±0.6 %

특징	값
센서 종류	Ni 100 Ni 1000 Ni 120 Ni 500 Pt 100 Pt 1000 Pt 200 Pt 500
채널 간 전위 분리	아니요
채널 - 내부 버스 전위 분리	예
퓨즈(단락)	내부 전자식 퓨즈