

**스토퍼
KYC-25**
제품 번호: 541692

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	25
미세 조정	10 mm
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...80 °C
제품 무게	560 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
멈춤 나사 소재	강철 아연 도금
스토퍼 브라켓 소재	스테인리스 주강
하우징 소재	알루미늄 양극 처리
캡 소재	POM
클립 소재	고합금강, 스테인리스
너트 소재	강철 아연 도금