


수직 압력 차단판 VABF-S4-2-L1D1-C

제품 번호: 542884



데이터 시트

특징	값
설치 폭	18 mm
표준 기반	ISO 15407-2
설치 위치	임의 방향
작동 압력	1 MPa 10 bar
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	209 g
수직 적재 고정 방식	매니폴드 서브 베이스에 개별 서브 베이스 위에
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트