

전원 연결 소켓
NECU-G78G4-C2
 제품 번호: 543108

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	EN 61984
인증	c CSA us (OL)
제품 무게	58.7 g
전기 연결부 1	일자형 소켓, 7/8", 4핀
플러그 코딩	ODVA AutoSIG
전기 연결부 2	나사형 단자
작동 전압 범위 DC	0 V...250 V
작동 전압 범위 AC	0 V...250 V
40°C에서의 허용전류 범위	10 A
충격 내전압	2.5 kV
허용 케이블 직경	6 mm...12 mm
연결 단면	1.5 mm²
보호 등급	IP67
주변 온도	-25 °C...80 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
하우징 소재	PA
하우징 색상	검정색
유니온 너트 소재	아연 압력주조, 니켈도금됨
씰 소재	FPM NBR
플러그인 커넥터 소재	구리 합금, 도금됨