


병렬 키트 EAMM-U-E48-52C

Part Number: 543233

FESTO

전동 드라이브에 적합.



자료 시트

특징	값
사이즈	40
조립 위치	어디든
최대 속도	3,000 1/min
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 50 °C
관성 질량 모멘트	71.138 kgmm ²
무 부하 토크	0.3 Nm
이송 가능 토크	5.5 Nm
제품 중량	1,800 g
재질 사항	PWIS 물질 함유