

연결 부품
KVI-CP-3-SSD
 제품 번호: 543252

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	수나사 포함
제품 무게	48 g
전기 연결부	5핀 소켓 일자형 소켓 / 일자형 커넥터 M9 플러그 커넥터
작동 전압 범위 DC	60 V
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-20 °C...80 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
하우징 소재	황동 니켈 도금
씰 소재	NBR
설치 위치	임의 방향