

콤팩트 실린더 **CDC-40- -** 제품 번호: 543308



데이터 시트

특징	값
스트로크	1 mm...400 mm
피스톤 Ø	40 mm
표준 기반	ISO 21287
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	임의 방향
디자인	피스톤 피스톤 로드
위치 인식	근접 센서용
버전	연장된 피스톤 로드 수나사산 피스톤 로드와 특수 나사 연장된 피스톤 로드 관통형 피스톤 로드 내열성 실링, 최대 120°C 싱글 엔드형 피스톤 로드
작동 압력	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
작동 방식	복동
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-20 °C...120 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	686 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	686 N...754 N
고정 방식	관통 구멍 포함 암나사 포함 옵션:
공압 연결부	G1/8
커버 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강

특징	값
실린더 배럴 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징