


멀티핀 노드
VABE-S6-1LF-C-M1-C36N
 제품 번호: 543413

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	EN 61984
설치 위치	임의 방향
밸브 위치의 최대 수	16, 쌍안정 밸브의 경우 32, 단동 밸브의 경우
최대 전류 합	6 A
DC 정격 작동 전압	24 V
충격 내전압	1.5 kV
40°C에서의 허용전류 범위	1 A
오염도	3
허용 전압 변동	+/- 10 %
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	540 g
전동식 제어	멀티핀
전기 연결부	소켓 / 터미널 스트립
커버 소재	PA
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트