

분기 모듈
MS4-A-RMV-IPM-80
제품 번호: 543500

FESTO



데이터 시트

특징	값
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	150 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트
씰 소재	NBR
중공 볼트 소재	알루미늄 다이 캐스트
모듈 커넥터 소재	알루미늄 다이 캐스트
나사 소재	강철