


# 수직 압력 차단판 VABF-S3-1-L1D1-C

제품 번호: 543602



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                               |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 설치 폭                        | 26 mm                           |
| 표준 기반                       | ISO 15407-1                     |
| 설치 위치                       | 임의 방향                           |
| 공압 수직 적재                    | 1용 배리어                          |
| 작동 압력                       | -0.9 bar...10 bar               |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 800 l/min                       |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)           |
| 내식성 등급 CRC                  | 0 - 부식 스트레스 없음                  |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 보호 등급                       | IP65<br>NEMA 4                  |
| 주변 온도                       | -5 °C...50 °C                   |
| 제품 무게                       | 286 g                           |
| 수직 적재 고정 방식                 | 매니폴드 서브 베이스에<br>개별 서브 베이스 위에    |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                         |
| 하우징 소재                      | 알루미늄 다이 캐스트                     |