

멤브레인 공기 건조기 **MS6-LDM1-1/4-P20** 제품 번호: 543640



데이터 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
디자인	멤브레인 건조기
작동 압력	3 bar...12.5 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	200 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[1:4:2]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
압력 이슬점 감소	20 K
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...60 °C
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[1:3:2]에 따른 압축공기
매체 온도	2 °C...50 °C
주변 온도	2 °C...50 °C
제품 무게	1.05 kg
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	단조 알루미늄 합금