

멤브레인 공기 건조기 LDM1-D-MAXI-1000

제품 번호: 543666

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	Maxi
시리즈	D
설치 위치	수직 +/- 5°
디자인	멤브레인 건조기
작동 압력	3 bar...12.5 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1000 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[1:3:1]에 따른 압축공기
압력 이슬점 감소	17 K
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...60 °C
매체 온도	2 °C...50 °C
주변 온도	2 °C...50 °C
제품 무게	2100 g
고정 방식	액세서리 포함
하우징 소재	아연 다이 캐스트
보울 소재	단조 알루미늄 합금