


신호 변환기

SVE4-HS-R-HM8-2P-M8

제품 번호: 544216

FESTO



데이터 시트

특징	값
인증	RCM 마크 c UL us - Listed(OL)
UL 주변 온도	-20 °C...60 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
신호 범위	위치 센서 SMH-S1-HG에 적합
주변 온도	-20 °C...70 °C
스위칭 출력	2xPNP
스위칭 기능	자유롭게 프로그래밍 가능
스위칭 부재의 기능	전환 가능
단락 강도	클러킹
과부하 방지	있음
작동 전압 범위 DC	10 V...30 V
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 연결 기술	M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 1, 핀/선 수	4
전기 연결부 1, 고정 유형	나사형 잠금장치
전기 연결부 2, 연결 방식	플러그 커넥터
전기 연결부 2, 연결 기술	M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 2, 핀/심 수	4
전기 연결부 2, 고정 유형	나사형 잠금장치
제품 무게	19 g
하우징 소재	ABS
설정 방법	티치 인
보호 등급	IP65
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L