


후드
NECV-S1W37
제품 번호: 545974

FESTO



데이터 시트

특징	값
적용 분야	VTSA/VTSA-F 밸브 터미널의 멀티핀 커넥터 전용
제품 무게	180 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	앵글형
전기 연결부 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결부 1, 핀/선 수	37
전기 연결부 1, 할당된 극/선	37
전기 연결부 1, 고정 유형	3x M4 나사
전기 연결부 2, 연결 기술	크림프 접점
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	2 A
충격 내전압	1 kV
케이블 커넥터	M20x1.5
케이블 직경	5 mm...13 mm
도체 정격 단면적	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
보호 등급	IP65 NEMA 4
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-5 °C...50 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
하우징 소재	PA