


진공 안전 밸브 ISV-M6

제품 번호: 545997

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	M6
이젝터 펄스 적합성	0.8 MPa 8 bar
설치 위치	입의 방향
작동 압력	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
-0.05MPa(-0.5bar, -7.25psi)에서 필요한 흡입 체적 유량	2 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	14 g
고정 방식	돌려 끼움 가능
공압 연결부 1	M6
공압 연결부 2	M6
스프링 소재	고합금강
필터 소재	소결 청동
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
플로트 소재	POM