



솔레노이드 밸브

MFH-5/3G-D4

제품 번호: 546036

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 단힘
작동 방식	전기식
설치 폭	76 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	4800 l/min
공압식 작동 포트	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 4 G3/4
작동 전압	솔레노이드 코일을 통해, 개별적으로 주문
작동 압력	3 bar...16 bar
디자인	피스톤 밸브
리셋 종류	기계식 스프링
보호 등급	IP65
공칭 폭	18 mm
그리드 치수	82 mm
배기 기능	스로틀 가능
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
표준을 준수합니다	ISO 5599-1
수동 작동기	래칭 타입 액세서리 포함
구동 방식	일차 제어됨
제어 공기 공급	내부
유량 방향	역방향 불가
꺼지는 시간	290 ms
켜지는 시간	85 ms
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...50 °C
제품 무게	2600 g
전기 연결부	F 코일을 통해, 개별적으로 주문
고정 방식	관통 구멍 포함

특징	값
제어 배기 연결부 82	수집 안됨
제어 배기 연결부 84	측정 안됨
공압 연결부 1	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 4
공압 연결부 2	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 4
공압 연결부 3	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 4
공압 연결부 4	ISO 5599-1에 따른 연결판 크기 4
공압 연결부 5	ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 4
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄