



솔레노이드 밸브 MFHB-2-1/4-B

제품 번호: 546064

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	2/2 닫힌 상태 단안정
작동 방식	전기식
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	600 l/min
공압식 작동 포트	G1/4
작동 전압	솔레노이드 코일을 통해, 개별적으로 주문
작동 압력	2 bar...8 bar
디자인	플레이트 시트
리셋 종류	기계식 스프링
보호 등급	IP65
공칭 폭	7 mm
설치 위치	임의 방향
수동 작동기	고정 잠금식
꺼지는 시간	23 ms
켜지는 시간	12 ms
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-5 °C...40 °C
제품 무게	575 g
제어 배기 연결부 84	M5
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 양극 처리