

퀵 커넥터
CK-1/2-PK-9
제품 번호: 546069

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	9 mm
나사식 트리언 씰 유형	실링 링
설치 위치	임의 방향
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
공압 연결부 1	수나사 G1/2
공압 연결부 2	너트가 포함된 바브형 피팅 내경 9 mm용
하우징 소재	알루미늄 양극 처리