

연결판

VABS-S2-1S-G38-K1

제품 번호: 546099

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 폭	42 mm
표준 기반	ISO 5599-2
설치 위치	임의 방향
제어 공기 공급	외부
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
작동 전압 범위 AC	110 V
작동 전압 범위 DC	24 V
충격 내전압	4 kV
40°C에서의 허용전류 범위	2 A
오염도	3
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4 조립 상태
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	364 g
고정 방식	관통 구멍 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트