

# 설정값 모듈

## MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

제품 번호: 546224

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
활성 설정값 디스플레이	노란색 LED
작동 준비 상태 표시	LED 녹색
작동 전압 범위 DC	20 V...30 V
외부 설정값 입력의 입력 저항	일반적으로 100kOhm
설정값 입력의 입력 저항	3 KΩ
설정 가능한 출력 전압	0 V...10 V
24VDC에서의 소비 전력	1.5 W
최대 출력 전류	27 mA
잔류 리플	10 %
전압 외부 설정값 입력	0 V...10 V
공급 전압 설정값 설정	10 V...10.6 V
공급 전류 설정값 설정	6 mA...6.36 mA
외부 설정값 입력 포텐셔미터	2.5 KΩ...10 KΩ
인증	C-Tick
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP20
주변 온도	0 °C...60 °C
설치 위치	임의 방향
제품 무게	80 g
연결 단면	2.5 mm <sup>2</sup>
전기 연결부	나사형 단자
고정 방식	DIN 레일 포함