


기본 밸브 LF-D-MIDI-U

제품 번호: 546422

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	중간
시리즈	D
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	40 µm
응축수 배출부	수동 회전
디자인	원심분리기가 있는 소결 필터
셸 보호	금속 바스켓 가드
응축수 분리도	75 %
작동 압력	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	424 ft/m
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [·:9:·]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	14 °F...140 °F
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[7:8:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
매체 온도	14 °F...140 °F
주변 온도	14 °F...140 °F
기공 사이즈	40 µm
제품 무게	24.5 oz
고정 방식	인라인 설치 고정 브래킷 있음 옵션:
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
필터 소재	PE
하우징 소재	아연 다이 캐스트
보울 소재	PC