


기본 밸브 LFMB-D-MINI-U

제품 번호: 546440

FESTO



데이터 시트

특징	값
시리즈	D
사이즈	미니
디자인	섬유 필터
여과 등급	1 µm
응축수 배출부	수동 회전
작동 압력	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[6:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010 [5:4:3]에 따른 압축 공기 불활성 가스
필터 효율	99.99 %
최대 응축수량	0.744 fl oz(US)
셸 보호	금속 바스켓 가드
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	33.8 °F...140 °F
주변 온도	14 °F...140 °F
보관 온도	14 °F...140 °F
필터 효율, 미세 입자	99 %
잔여 오일 함량	1.35E-05 oz/yd³
오일 에어로졸 분리도	90 %
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
설치 위치	수직 +/- 5°
하우징 소재	아연 다이 캐스트
필터 소재	불규산유리 파이버
보울 소재	PC
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
제품 무게	8.75 oz