


기본 밸브 LFR-D-DI-MAXI-A

제품 번호: 546515

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	Maxi
시리즈	D
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	40 µm
응축수 배출부	전자동
디자인	압력계가 없는 필터 제어기
최대 응축수량	1.45 fl oz(US)
셸 보호	금속 바스켓 가드
압력 표시기	G1/4 준비
작동 압력	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
압력 조절 범위	0.5 bar...12 bar
최대 압력 히스테리시스	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	707 ft/m
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	14 °F...140 °F
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010 [7:8:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
매체 온도	41 °F...140 °F
주변 온도	41 °F...140 °F
제품 무게	56 oz
고정 방식	인라인 설치
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	아연 다이 캐스트
보울 소재	PC