

어댑터
AD-3/4NPT-G3/4-I
제품 번호: 546551

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-------------------|--------------------|
| 공칭 폭 | 19.05 mm |
| 온도 범위 전체 작동 압력 | -0.95 bar...10 bar |
| 내식성 등급 CRC | 1 - 낮은 부식 부하 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -10 °C...60 °C |
| 공압 연결부 1 최대 조임 토크 | 32 Nm |
| 공압 연결부 2 최대 조임 토크 | 60 Nm |
| 제품 무게 | 98.13 g |
| 공압 연결부 1 | 수나사 3/4 NPT |
| 공압 연결부 2 | 암나사 G3/4 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 씰 소재 | PVC |
| 하우징 소재 | 아연 도금 강철 |