


로드 클레비스
SG-UNF5/16"-24-B
제품 번호: 546574

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	UNF5/16-24
표준 기반	DIN 71752 ISO 8140
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 °C...150 °C
제품 무게	1.94 oz
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
볼트 소재	강철 아연 도금
포크 소재	강철 아연 도금
너트 소재	강철 아연 도금