


분배기
FR-8-1/8-BR
 제품 번호: 546749

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	8.6 mm
설치 위치	임의 방향
온도 범위 전체 작동 압력	0 bar...16 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
배출부 개수	8
공급 라인 개수	1
공압 연결부 1	G3/8
공압 연결부 2	G1/8
하우징 소재	단조 알루미늄 합금