



조절기 플레이트 VABF-S3-1-R7C2-C-10 제품 번호: 546793

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 폭	26 mm
표준 기반	ISO 15407-1
설치 위치	임의 방향
공압 수직 적재	4 가역식용 압력 조절기
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정 이차 배기 있음
압력계 선택	가능
압력 조절 범위	0.05 MPa...0.85 MPa 0.5 bar...8.5 bar 7.25 psi...123.25 psi
입력 압력 1	0.5 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	305 g
수직 적재 고정 방식	매니폴드 서브 베이스에 개별 서브 베이스 위에
압력계 연결부	고정 클램프 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
조작부 소재	PA
컨트롤러 하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트