


콘센트 케이블 KMEB-3-24-5

제품 번호: 547271

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
제품 무게	230 g
전기 연결부 1	소켓, EN 175301-803에 따라, C형
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	앵글형
전기 연결부 1, 케이블 출구 관련 참고 사항	90°
전기 연결부 1, 핀/선 수	2
전기 연결부 1, 고정 유형	M2.5 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에
전기 연결부 2, 연결 기술	개방형 종단부
전기 연결부 2, 핀/심 수	2
DC 정격 작동 전압	24 V
역극 보호	모든 전기 연결부에 해당
보호 도체 연결부	없음
케이블 길이	5 m
라인 속성	표준
케이블 직경	5.2 mm
케이블 구조	2 x 0.75 mm ²
심선 종단	절연선 종단 슬리브
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 °C...80 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
오염도	3
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
케이블 외피 소재	PVC
하우징 소재	PC
씰 소재	NBR
플러그인 커넥터 소재	구리 합금, 은도금됨