

어댑터 NEFC-M12G5-0.3-U1G5

제품 번호: 547432

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	들러 끼움 가능
전기 연결부	5핀 M12x1 플러그 커넥터
케이블 길이	0.3 m
케이블 구조	4 x 0.34 mm ²
보호 등급	IP20
주변 온도	-5 °C...50 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
케이블 외피 소재	PUR
하우징 소재	ABS
플러그인 커넥터 소재	황동, 도금됨