


진공 발생기 카트리지 VN-05-L

제품 번호: 547694

FESTO



데이터 시트

특징	값
라발 노즐의 공칭 폭	0.45 mm
설치 위치	임의 방향
이젝터 특성	표준 높은 흡입량
작동 압력	1 bar...8 bar
정격 작동 압력	6 bar
대기를 고려한 최대 흡입 용적 유량	13.6 l/min
정격 작동 압력에서의 급기 시간	2.04 s
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 °C...60 °C
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	0.65 g
씰 소재	NBR
수집 노즐 소재	POM
제트 노즐 소재	단조 알루미늄 합금