


진공 게이지
VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG
 제품 번호: 547842

FESTO



데이터 시트

특징	값
압력계 공칭 치수	40
연결 위치	후면 중앙
표준 기반	DIN EN 837-1
나사식 트러니언 쉘 유형	코팅
설치 위치	임의 방향
디자인	파이프 스프링 압력계
표시 범위	-1 bar...0 bar
눈금	단일 눈금
작동 압력	-1 bar...0 bar
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
연속 부하 계수	0.75
변동 부하 계수	0.66
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	65 g
측정 정확도 등급	2.5
고정 방식	돌려 끼움 가능
공압 연결부	R1/8
나사식 트러니언 소재	황동
하우징 소재	ABS
세그먼트 소재	PS
견시창 소재	PS