


급속 배기 밸브 VBQF-D-G14-E

제품 번호: 548003

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	빠른 배기
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
고정 방식	돌려 끼움 가능
배기 표준 공칭 유량 0.6->0.5MPa(6->5bar, 87->72.5psi)	1500 l/min
배기 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	2500 l/min
환기 표준 공칭 유량 0.6->0.5MPa(6->5bar, 87->72.5psi)	960 l/min
작동 압력	0.5 bar...10 bar
주변 온도	-20 °C...80 °C
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트 아연 다이 캐스트
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
공칭 폭	7 mm
설치 위치	임의 방향
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 4
매체 온도	-20 °C...80 °C
제품 무게	253 g
공압 연결부 3	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR