



회전 인덱싱 테이블

DHTG-220-6-A

제품 번호: 548094

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	220
플레이트 평행성	0.04 mm
플레이트의 축방향 편심성	0.02 mm
플레이트의 동심성	0.02 mm
회전 각도 반복 정확도	0.03 deg
완충, 완충장치, 쿠션	충격 흡수기, 하드 특성 곡선, 조절 가능
설치 위치	임의 방향
작동 방식	복동
디자인	기어 커플링 기어 랙/피니언 강제 안내식 동작 시퀀스
위치 인식	유도 센서용
분할	6
작동 압력	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 °C...80 °C
음압 레벨	70 dB(A)
보호 등급	IP54
주변 온도	5 °C...60 °C
질량 관성 모멘트	25000 kgcm ²
최대 축방향 힘, 정적	5000 N
최대 틸팅 토크, 정적	500 Nm
최대 반경 방향 힘, 정적	8000 N
정적 접선 방향 최대 토크	500 Nm

특징	값
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 토크	58.9 Nm
제품 무게	24000 g
고정 방식	관통 구멍 및 센터링 슬리브 포함
공압 연결부	암나사 G1/8
플레이트 소재	아연 도금 강철
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
스토퍼 소재	아연 도금 강철
커버 소재	단조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	단조 알루미늄 합금