

멀티핀 플러그 소켓 NECA-S1G9-P9-MP1

제품 번호: 548719

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	관통 구멍 포함
제품 무게	60 g
전기 연결부 1	소켓, D-Sub, 9핀
전기 연결부 2	나사형 단자, 9핀
작동 전압 범위 DC	21.6 V...26.4 V
DC 정격 작동 전압	24 V
40°C에서의 허용전류 범위	1 A
허용 케이블 직경	5 mm...10 mm
연결 단면	0.34 mm ² ...1 mm ²
연결 단면 관련 참고사항	절연선 종단 슬리브 사용 시 0.34-0.5 mm ²
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	0 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	95 % 미응축
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
하우징 소재	강화 PA
유니온 너트 소재	황동
나사 소재	강철
씰 소재	NBR