


**커버캡**  
**CPX-M-AK-C**  
제품 번호: 548753

FESTO



**데이터 시트**

특징	값
폭	30 mm
높이	58 mm
길이	22 mm
인증	UL94 V0
제품 무게	54 g
보호 등급	IP65 IP67 조립 상태 IEC 60529에 따름
주변 온도	-5 °C...50 °C
보관 온도	-40 °C...70 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
하우징 소재	아연 다이 캐스트 니켈 도금
씰 소재	NBR
상대 습도	5 - 90 % 미응축