


커버링
CPX-M-AK-M
제품 번호: 548754

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	11.5 mm
높이	13 mm
길이	49mm
제품 무게	15 g
보호 등급	IP65 IP67 조립 상태 IEC 60529에 따름
주변 온도	-5 °C...50 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
나사 소재	강철 아연 도금
씰 소재	NBR
커버 소재	알루미늄 다이 캐스트
상대 습도	5 - 90 % 미응축