

끝단 컨트롤러 CPX-CMPX-C-1-H1

제품 번호: 548931

FESTO



데이터 시트

특징	값
치수 W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
진단	모듈 중심 진단 로컬 7세그먼트 디스플레이를 통해
모듈 최대 수	10
디스플레이	7-세그먼트 디스플레이
오퍼레이터 제어 요소	3 버튼
작동 전압 범위 DC	18 V...30 V
DC 부하 전압 범위	20 V...30 V
DC 정격 작동 전압	24 V
DC 정격 부하 전압	24 V
정격 작동 전압에서 소비 전류	80 mA
허용 부하 전류	2.5 A
DIN/IEC 68 Part 2-29에 따른 연속 충격 내성	심각도 2에 따라 검사됨
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
상대 습도	5 - 95 % 미응축
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
DIN/IEC 68 Part 2-6에 따른 내진동성	심각도 2에 따라 검사됨
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	140 g
열 하나당 축	1
축 열의 개수	1
제어 인터페이스 전기 연결부	소켓 M9 5핀
케이블 길이	30 m
제어 인터페이스	디지털 Festo 프로토콜이 적용된 CAN 버스 종단 저항 통합형
하우징 소재	강화 PA