


전기 인터페이스

VABE-S6-1LF-C-A4-E

제품 번호: 549042

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
필드버스 인터페이스	소켓, M12x1, 4핀 플러그, M12x1, 4핀
최대 밸브 코일 수	4
장치당 슬레이브 수	1
최대 출력 수	4
최대 입력 수	4
DC 정격 작동 전압	24 V
허용 전압 변동	+/- 10 %
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU 저전압 지침에 따름
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...60 °C
상대 습도	0 - 90 %
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	850 g
전동식 제어	필드버스
전기 연결부	CPX를 통해
어드레싱 범위	1 ... 31 (0) AS 인터페이스 주소 통보 장치를 이용한 설정
전기 절연 필드버스 인터페이스	옴토커플러
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR PUR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트 PA