

커버
VAEM-S6-C-S10-R5
제품 번호: 549049

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 위치의 최대 수	10, 쌍안정 밸브의 경우 20, 단동 밸브의 경우
최대 전류 합	10 A
DC 정격 작동 전압	24 V
허용 전압 변동	+/- 10 %
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	230 g
전기 연결부 수	10
전기 연결부	5핀 M12 플러그 커넥터
하우징 소재	PA