



**분배기 블록**  
**MS4-FRM-FRZ**  
 제품 번호: 549336

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                     | 값                                         |
|------------------------|-------------------------------------------|
| 설치 위치                  | 임의 방향                                     |
| 디자인                    | 분기 모듈                                     |
| 작동 압력                  | 0 bar...14 bar                            |
| 주 유동 방향 1->2로 표준 공칭 유량 | 4050 l/min                                |
| 표준 공칭 유량, 출구 위쪽        | 3250 l/min                                |
| 출구 아래쪽에서의 표준 공칭 유량     | 2900 l/min                                |
| 인증                     | c UL us - Recognized(OL)                  |
| 작동 매체                  | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항       | 유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                     |
| 내식성 등급 CRC             | 2 - 보통의 부식 부하                             |
| LABS 적합성               | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 보관 온도                  | -10 °C...60 °C                            |
| 매체 온도                  | -10 °C...60 °C                            |
| 주변 온도                  | -10 °C...60 °C                            |
| 제품 무게                  | 60 g                                      |
| 공압 연결부 3               | G1/4                                      |
| 공압 연결부 4               | G1/4                                      |
| 소재 관련 참고 사항            | RoHS 준수                                   |
| 하우징 소재                 | 알루미늄 다이 캐스트                               |