



압력 부스터
DPA-63-10-A
제품 번호: 549399

FESTO



데이터 시트

특징	값
피스톤 Ø	63 mm
설치 위치	임의 방향
디자인	더블 피스톤 압력 변환기 자석 피스톤 포함
압력 표시기	G1/8 준비됨
출력 압력 2	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
작동 압력	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
압력 조절 범위	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
입력 압력 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
압력 조절 범위 관련 참고사항	1) 조절기 스프링을 최대한 팽팽하게 당긴 경우 최대 출구 압력을 40% 정도 초과할 수 있습니다.
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:3:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	5 °C...60 °C
주변 온도	5 °C...60 °C
제품 무게	6000 g
고정 방식	암나사 포함
공압 연결부 1	G3/8
공압 연결부 2	G3/8
공압 연결부 3	G3/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수