


적산 카운터
CCES-P-C8-E
제품 번호: 549403

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	배터리가 포함된 전동 적산 카운터
리셋 종류	수동 버튼 또는 전기 신호
디스플레이	8자릿수
최대 계수 주파수	7.5 kHz
최대 감쇠 계수 주파수	30 Hz
드라이브 최소 펄스 지속 시간	15 ms
리셋 최소 펄스 지속 시간	15 ms
상위 임계값 DC	5 V...30 V
전원 공급	리튬 배터리
하위 임계값 DC	0.7 V
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...50 °C
제품 무게	30 g
카운터 입력 설정	네거티브 에지 30Hz
카운터 입력(input)	프로그래밍 가능
고정 방식	프런트 패널 장착
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PC