

솔레노이드 밸브 VOVG

제품 번호: 549438

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정 3/2 개방 단동 5/2 단안정
작동 방식	전기식
설치 폭	10 mm 12 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	180 l/min...200 l/min
공압식 작동 포트	연결판 M5 QS-3 QS-4 QS-6
작동 전압	12V DC 24V DC 5V DC
작동 압력	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
디자인	피스톤 밸브
리셋 종류	공압 스프링
보호 등급	IP40
공칭 폭	2.1 mm
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
구동 방식	일차 제어됨
유량 방향	역방향 불가
커버링	포지티브 커버링
파일럿 압력	0.3 MPa...0.8 MPa
제어 압력	3 bar...8 bar 43.5 psi...116 psi
허용 전압 변동	+/- 10 %
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L

특징	값
매체 온도	-5 °C...50 °C
음압 레벨	95 dB(A)
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
주변 온도	-5 °C...50 °C
전기 연결부	2핀 플러그 커넥터
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	FPM HNBR NBR
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
나사 소재	강철 아연 도금